

Дверка прочистная ДПр-3


(«Приволье», «Хозяин тайги», «Токовище», «Марал»)

Назначение изделия

Дверка прочистная со снимающейся крышкой предназначена для оснастки прочистных отверстий в бытовых, отопительно-варочных, банных печах, технологических лючков, коробов, каминопечах и уличных комплексах.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.



Инструкция по эксплуатации

Установка

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для доступа к дымовым каналам, для их очистки необходимо потянуть крышку вверх за специальный выступ, расположенный в верхней части, крышка, передвигаясь вверх по пазам рамки, полностью выдвигается, освобождая вход в чистящий канал.

После очистки дымовых каналов установить крышку на место, вставив крышку в пазы рамки и опустив вниз.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- во избежание отравления угарным газом во время топки печи-камина крышка прочистной дверки должна быть надежно закрыта;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра.

Дверка прочистная ДПр-3


(«Приволье», «Хозяин тайги», «Токовище», «Марал»)

Назначение изделия

Дверка прочистная со снимающейся крышкой предназначена для оснастки прочистных отверстий в бытовых, отопительно-варочных, банных печах, технологических лючков, коробов, каминопечах и уличных комплексах.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.



Инструкция по эксплуатации

Установка

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для доступа к дымовым каналам, для их очистки необходимо потянуть крышку вверх за специальный выступ, расположенный в верхней части, крышка, передвигаясь вверх по пазам рамки, полностью выдвигается, освобождая вход в чистящий канал.

После очистки дымовых каналов установить крышку на место, вставив крышку в пазы рамки и опустив вниз.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- во избежание отравления угарным газом во время топки печи-камина крышка прочистной дверки должна быть надежно закрыта;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка прочистная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка прочистная СТО57350553-

-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 200x157,5x54мм

Размеры под закладку – 182x140x35мм

Масса изделия в сборе – 2,4кг.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка прочистная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка прочистная СТО57350553-

-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 200x157,5x54мм

Размеры под закладку – 182x140x35мм

Масса изделия в сборе – 2,4кг.

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____